

Permanent Light 895 / LED Bulb

## Ampoule DEL E27 230VAC YE



N° de l'article: 956.320.68



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Hauteur              | 65 mm   |
| Diamètre             | 45 mm   |
| Couleur du boîtier   | Argenté |
| Poids avec emballage | 36 g    |
| Poids du produit     | 28 g    |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V    |
| Type de tension de service     | AC      |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz    |
| Tolérance de tension           | +/- 10% |
| Alimentation nominale          | 230 VAC |
| Courant nominal de service     | 20 mA   |
| Courant d'appel nominal        | 500 mA  |

### DONNÉES OPTIQUES

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Source de lumière           | LED            |
| Couleur de lumière          | Jaune          |
| Durée de vie optique        | max. 100 000 h |
| Socle de la source d'éclair | E27            |

### DONNÉES D'APPROBATION

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité CE                | Oui |
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Non |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |
| Conformité FCC               | Non |
| Conformité IC                | Non |
| Certificat EAC disponible    | Non |
| Conformité AS-I              | Non |
| Approbation de l'OACI        | Non |
| Conformité DNV               | Non |
| Conformité RoHS CN           | Non |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Permanent Light 895 / LED Bulb

## Ampoule DEL E27 230VAC YE

DESSIN



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.